



powRgrip® PGS 15|25

Unità di serraggio

Le nuove unità di serraggio automatiche per il calettamento a freddo, per un ingresso vantaggioso nel mondo di powRgrip®.

AUTOMATICA


Le unità di serraggio completamente automatiche PGS 15 e PGS 25 offrono tutti i vantaggi delle unità di serraggio automatiche powRgrip®, con un focus sulla dimensione singola PG 15 o PG 25.

EFFICIENTE


Il serraggio d'utensili powRgrip® più rapido – in solo 5 secondi.

INTUITIVA

Funzionamento con un solo tasto per il bloccaggio e sbloccaggio più semplice dei vostri utensili da taglio.




Comando a un tasto e utensili pronti all'uso in soli 5 secondi



Peso totale inferiore a 50 kg



Ottimizzata per dimensioni singole



Dispositivo automatico di gamma d'ingresso ad un prezzo conveniente

powRgrip® PGS 15|25

Le unità di serraggio automatiche e rapide per dimensioni singole

La PGS 15 o PGS 25 sono ideali come unità di serraggio automatiche di gamma d'ingresso, grazie alla loro focalizzazione su una dimensione singola PG 15 o PG 25. Offrono la massima produttività in caso di cambio frequente degli utensili, grazie al bloccaggio o allo sbloccaggio in meno di 5 secondi! Inoltre, le unità di serraggio offrono un prezzo di acquisto vantaggioso.

Il passaggio dal bloccaggio allo sbloccaggio avviene tramite una semplice rotazione della testa.









Tipo	Articolo	V/Hz	Gamma di serraggio
PGS 15			
PGS 15 E	7640.15000	Europa 230V/50Hz	Ø 3,0 – 12,0mm
PGS 15 A	7640.15100	USA 115V/60Hz	Ø 1/8 – 1/2"
PGS 15 J	7640.15200	Giappone 100V/50-60Hz	
PGS 25			
PGS 25 E	7640.25000	Europa 230V/50Hz	Ø 3,0 – 20,0mm
PGS 25 A	7640.25100	USA 115V/60Hz	Ø 1/8 – 3/4"
PGS 25 J	7640.25200	Giappone 100V/50-60Hz	


I vostri vantaggi REGO-FIX powRgrip®



Concentricità dell'intero sistema 3 µm a 3 x D



Massima forza di serraggio e precisione di concentricità anche dopo 20.000 cambi utensile.



Eccellente riduzione delle vibrazioni



Per l'animazione del prodotto, scansionare il codice QR